

TECHSPEC® Substrat de Fenêtre Laser Superpoli, 25,4 mm de dia, 6,35 mm d'épaisseur



TECHSPEC® Superpolished Substrates

Stock **#11-555** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕ **€432,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€432,00
Qté 11+
€381,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.10
Type: Laser Window Substrate
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): <30
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Rugosité de Surface (Angstroms): ≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Bords: Commercial Polish

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner