

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Stock #13-832 [CONTACT](#)



1



€255,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€255,00

Qté 5+

€224,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Type: Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter
Ouverture Utile (%): 80
Parallélisme (arcsec): <10
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 70/30
Spécification du Traitement: Surface 1: R _{avg} = 70±3% @ 680 - 1020nm R _p = 56±3% @ 680 - 1020nm R _s = 85±3% @ 680 - 1020nm Surface 2: R _s <2% @ 650 - 1100nm R _p <1.5% @ 650 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 680 - 1020
GDD Specification: Transmission: ±15 fs ² @ 700 - 1080nm Reflectivity: ±20 fs ² @ 700 - 1080nm
Transmitted Wavefront Distortion: λ/8 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion: <λ/6 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner