

TECHSPEC®

Séparateur d'Harmoniques Lasers Ultrarapides Ti:saphir 45°, 25,4 mm de dia., 800 nm T, 266 nm R



Ultrafast Harmonic Separators

Stock #12-662 3-4 JOURS



1



€245,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€245,00

Qté 6+

€205,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):

80
Ouverture Utile CA (mm): 20.32
Spécification du Traitement: Surface 1: R _{avg} >98% @ 258 - 272nm T _{avg} >98% @ 700 - 900nm Surface 2: R _{avg} <1% @ 700 - 900nm
Construction: Dichroic
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin): <3
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 266
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Bande de Transmission (nm): 800
Type: Harmonic Beamsplitter
GDD Specification: Surface 1: 0±20fs ² @ 258 - 272nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 205: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner