

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #15-792 3-4 JOURS

-

1

+

€89,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €89,00                           |
| Qté 6+                           |
| €71,25                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Espace téléchargement                     |  |
| Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):<br>64.17 |  |
| Biseau:<br>Protective as needed           |  |
| Ouverture Utile (%):<br>90                |  |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.86                                                                                                            |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.40 +0.0/-0.25                                                                                                           |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.20                                                                                                                |
| <b>Traitement:</b><br>YAG-BBAR (500-1100nm)                                                                                                         |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 532nm<br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm<br>R <sub>avg</sub> <1.0% @ 500 - 1100nm |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C)                                     |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.51                                                                                                                     |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                                                        |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.516                                                                                                 |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>610                                                                                                             |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><1                                                                                                                 |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.206                                                                                                                 |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                                                           |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/4                                                                                                            |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                                                                                                   |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>500 - 1100                                                                                                 |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>82                                                                                                    |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm² @ 532nm, 10ns                                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |