


Séparateur de Faisceau Polka-Dot UV-NIR 25,4 mm de dia, 30R/70T



VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

Stock **#15-985** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€136,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€136,00

Qté 11+

€115,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 - 45

Espacement Centre à Centre (mm):
0.15

Ouverture Utile (%):

90
Traitement: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Construction: Polka-Dot
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.5
Ouverture Min. (mm): 2.00
Température d'Utilisation (°C): 150 Maximum
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5 @ 45°
Substrat: ☐ B270
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.65 ±0.1
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner