

TECHSPEC®

Substrat de Fenêtre Laser en Silice Fondue non Traité, 25,4 mm de dia, 3,18 mm d'épaisseur



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Stock #37-694 3-4 JOURS



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€145,00

Qté 6+

€130,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement:

Uncoated
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 3.18 ±0.20
Type: Laser Window Substrate
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Fused Silica Grade: 7980 0F
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner