


Fenêtre de Saphir à Axe C Qualité Laser, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 3,18 mm d'épaisseur



Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

Stock **#15-804** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€309,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€309,00
Qté 11+
€278,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Biseau: Protective as needed	
Ouverture Utile CA (mm): 22.00	

Traitement: Uncoated
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.18 ±0.20
Parallélisme (arcmin): <3
Substrat: Sapphire (Al ₂ O ₃)
Qualité de Surface: 10-5
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 over Clear Aperture
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 5500
Birefringence (n_o-n_e): 0
Orientation Axiale: C-axis
Module d'Élasticité de Young (GPa): 435
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Densité (g/cm³): 3.97
Indice de Réfraction n_d: 1.77
Rapport de Poisson: 0.27
Nombre d'Abbe (ν_d): 72.24
Bords: Fine Ground

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner