

TECHSPEC® Séparateur d’Harmoniques 45°, 25,4 mm de dia., 355 nm T, 266 nm R



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock **#37-721** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€337,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€337,00

Qté 6+

€303,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 266nm, T_{abs}: >95% @ 355nm

Surface 2: R _{abs} : <0.5% @ 355nm
Construction: Dichroic
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin): <3
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 266
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Bande de Transmission (nm): 355
Type: Harmonic Beamsplitter
Damage Threshold, By Design: ☐ Surface 1: 1 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner