

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Stock **#39-977** 3-4 JOURS



1



€108,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€108,00

Qté 6+

€96,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Distance Focale EFL (mm): 100.00
Radius of Curvature (mm): 200.00
Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.95
Ouverture Utile (%): 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.35 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 200.00
Type: Concave Mirror
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner