

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #15-433 3-4 JOURS

-

1

+

€86,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€86,50
Qté 6+
€69,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Nombre d'Abbe (v_d): 64.17	
Biseau: Protective as needed	
Ouverture Utile (%): 90	

Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.25
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.20
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82
Damage Threshold, Reference: □ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme