


Rétroreflecteur Creux en Métal Répliqué Traité Or Nu, 25,4 mm de dia., 5 arcsec



Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Stock #15-901 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€535,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€535,00
Qté 10+
€481,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviati

Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement:
Bare Gold

Diamètre (mm): 25.40
Substrat: ☐ Aluminum
Hauteur (mm): 30.66
Qualité de Surface: 60-40
Filetage: 10-24
Type: Retroreflector
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.025/-0.051
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm
Déviati
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 12000
Style: Standard Profile

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner