

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #11-428 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€490,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€490,00

Qté 11+

€441,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 148.88
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤3.0% @ 3 - 12µm
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Power (P-V) @ 10.6µm: λ10
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ20
Centering, ETD (µm): ≤12.7
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.70 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.32
Rayon R₁ (mm): 210.40
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 5.91
Ouverture Numérique NA: 0.08
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000
Coefficient d'Absorption Totale (cm1): <0.0005 @ 10.6µm
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner