

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock **#39-514** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€1.140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€1.140,00

Qté 11+

€1.026,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.00                                                                                                                         |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.85                                                                                        |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>12.71                                                                             |
| <b>Substrat:</b> <br>Coherent® Infrared ZnSe |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br><i>λ</i> /2                                                             |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (8000-12000nm)                                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 8 - 12μm                                                      |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤3                                                                                               |
| <b>Centering, ETD (μm):</b><br>≤12.7                                                                                          |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                           |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.86                                                                                      |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.89                                                                                     |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>5.50 ±0.10                                                                              |
| <b>f/#:</b><br>0.59                                                                                                           |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                  |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                                                                        |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                 |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>8000 - 12000                                                                         |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                                                        |
| <b>Rugosité de Surface (Angstroms):</b><br>≤50 RMS                                                                            |
| <b>Power (P-V) @ 10.6μm:</b><br><i>λ</i> /10                                                                                  |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br><i>λ</i> /10                                                                                 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |