

TECHSPEC® Fenêtre Raie Laser Nd:YAG IBS, 355 nm, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur



TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

Stock **#12-969** 3-4 JOURS



1



€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,00

Qté 6+

€115,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement: Laser Ultra V-Coat, IBS (355nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.10% @ 355nm
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Parallélisme (arcmin): <3
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Fused Silica Grade: 7980 0F
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Type: Laser Line Window
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Rapport de Poisson: 0.16
Nombre d'Abbe (ν_d): 67.8
Bords: Fine Ground
Damage Threshold, Certified: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner