

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

Stock #13-066 3-4 JOURS



1



€170,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€170,00

Qté 6+

€150,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:

20-10
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.20
Distance Focale EFL (mm): 200.00
Radius of Curvature (mm): 400.00
Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Type de Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Ouverture Utile (%): 80
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.35 ±0.10
Type: Concave Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Damage Threshold, Reference:  0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner