

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

Stock #14-674 3-4 JOURS

-

1

+

 €2.081,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€2.081,00

Qté 5+

€1.833,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Wedge (arcmin):
10 ±5

Ouverture Utile (%):

80
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 650 - 1350nm (3° AOI, p-polarization)
GDD Specification: -60fs ² @ 650 - 1350nm (3° AOI, p-polarization)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 650 - 1350
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Complementary Chirped Pair (650-1350nm)
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 5
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Remarque: Sold as a Set of 2
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 800nm, 50fs
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme