

TECHSPEC® Fenêtre Mince Ultrarapide, Non Traitée, 25,4 mm de dia.



Stock #11-750 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€112,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€112,50

Qté 6+
€101,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat: □
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.10
Type: Ultrafast Window
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/6
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): ≤30
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Fused Silica Grade: 7979 0G
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner