

[Afficher tous les 170 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Lentille PCX Laser, dia. 25,4 mm x 250 mm FL, traités 1064 nm



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-727** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€203,00

Qté 6+

€162,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):  
250.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247.36                                                                                                    |
| <b>Traitement:</b><br>Laser V-Coat (1064nm)                                                               |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm                                   |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                                                                        |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ                                                                        |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/10                                                              |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                               |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                                                                           |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>4.00 ±0.10                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.27                                                                 |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>119.02                                                                |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>21.59                                                                  |
| <b>f/#:</b><br>9.84                                                                                       |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.05                                                                    |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>1064                                                    |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                         |
| <b>Biseau:</b><br>Protective Bevel As Needed                                                              |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>15 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |