

TECHSPEC® Lentille PCX Laser, dia. 25,4 mm x 250 mm FL, traités 532 nm



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-703** ☐ **En Stock**

[D'autres traitements](#)



1



€203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€203,00

Qté 6+

€162,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
250.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

247.36
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.27
Rayon R₁ (mm): 119.02
Ouverture Utile CA (mm): 21.59
f/#: 9.84
Ouverture Numérique NA: 0.05
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective Bevel As Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner