



# Miroir Parabolique Hors Axe, Traitement Diélectrique pour 532 nm, 25,4 mm de dia. x 25,4 mm EFL



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Stock #15-345 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€313,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€313,00

Qté 6+

€281,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:  
Off-Axis Parabolic Mirror

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.40 +0.0/-0.1                               |
| <b>Distance Focale EFL (mm):</b><br>25.40                              |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                            |
| <b>Radius of Curvature (mm):</b><br>25.40                              |
| <b>Traitement:</b><br>Dielectric Mirror (532nm)                        |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Dielectric                               |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 532nm |
| <b>Angle d'Offset (°):</b><br>90                                       |
| <b>Distance Focale Parente PFL (mm):</b><br>12.7                       |
| <b>Surface Figure, RMS:</b><br>λ/8                                     |
| <b>Rugosité de Surface (Angstroms):</b><br><50 RMS                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>532                           |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                    |
| <b>Platines de Montage Compatibles:</b><br><a href="#">#47-111</a>     |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                   |
| <b>Y Offset (mm):</b><br>25.4                                          |
| <b>Front d'Onde Réfléchi, RMS:</b><br>λ/4                              |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |