

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



#11-770

Stock #11-770 3-4 JOURS



1



€250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€250,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
25.40

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 25.40
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 12.7
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Qualité de Surface: 80-50
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 25.40
Orientation Trou de Passage: 1 x Parallel to Focused Beam 1 x Parallel to Collimated Beam
Diamètre Trou de Passage (mm): 4.1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner