

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #39-534 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€289,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€289,00

Qté 11+

€260,10

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 98.96
Traitement: Uncoated
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Power (P-V) @ 10.6µm: λ 10
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ 20
Centering, ETD (µm): ≤12.7
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.92
Rayon R₁ (mm): 140.27
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f#: 3.94
Ouverture Numérique NA: 0.13
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Coefficient d'Absorption Totale (cm1): <0.0005 @ 10.6µm
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner