

TECHSPEC® Miroirs Concave Raie Laser dia. 25,4 mm x 200 mm EBW, 266 nm, 0-45°



Laser Line Concave Mirrors

Stock **#39-951** 3-4 JOURS



1



€160,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€160,00

Qté 6+

€144,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.20
Distance Focale EFL (mm): 200.00
Radius of Curvature (mm): 400.00
Traitement: Laser Mirror (266nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)
Type de Traitement: Dielectric
Surface Arrière: Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.15
Ouverture Utile (%): 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.35 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 400.00
Type: Concave Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 263 - 268
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Damage Threshold, Reference: ☐ 1 MW/cm ² @ 266nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner