

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #11-429 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€490,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€490,00

Qté 11+

€441,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):  
250.00 @ 10.6µm

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>249                                                                               |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (3000-12000nm)                                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤3.0% @ 3 - 12µm                                                      |
| <b>Substrat:</b> <br>Coherent® Infrared ZnSe |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                           |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ                                                                                            |
| <b>Power (P-V) @ 10.6µm:</b><br>λ10                                                                                           |
| <b>Irregularity (P-V) @ 10.6µm:</b><br>λ20                                                                                    |
| <b>Centering, ETD (µm):</b><br>≤12.7                                                                                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>2.40 ±0.10                                                                              |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>2.17                                                                                     |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>350.67                                                                                    |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.86                                                                                      |
| <b>f/#:</b><br>9.84                                                                                                           |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.05                                                                                        |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                             |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>3000 - 12000                                                                         |
| <b>Coefficient d'Absorption Totale (cm1):</b><br><0.0005 @ 10.6µm                                                             |
| <b>Rugosité de Surface (Angstroms):</b><br><50 RMS                                                                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |