

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock #38-679 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€203,00
Qté 6+
€162,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
500.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

497.44
Traitement: Laser V-Coat (355nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.63
Rayon R₁ (mm): 238.04
Ouverture Utile CA (mm): 21.59
f/#: 19.69
Ouverture Numérique NA: 0.03
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective Bevel As Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner