

TECHSPEC® Lentille PCX Laser, dia. 250 mm x 35 mm FL, non traitée



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-630** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€181,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€181,00

Qté 6+

€144,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
250.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

247.36
Traitement: Uncoated
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ10
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.27
Rayon R₁ (mm): 119.02
Ouverture Utile CA (mm): 21.59
f/#: 9.84
Ouverture Numérique NA: 0.05
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective Bevel As Needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner