

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



#11-768

Stock #11-768 3-4 JOURS



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
25.40

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 25.40
Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 12.7
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Qualité de Surface: 80-50
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 25.40
Orientation Trou de Passage: 1 x Parallel to Focused Beam 1 x Parallel to Collimated Beam
Diamètre Trou de Passage (mm): 4.1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner