

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock #39-477 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€980,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€980,00

Qté 11+

€888,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
25.40

Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.53
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: <i>λ</i> /2
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤3
Centering, ETD (μm): ≤12.7
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.29
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.10
f/#: 1
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Conjugate Distance: Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Power (P-V) @ 10.6μm: <i>λ</i> /10
Power (P-V) @ 632.8nm: <i>λ</i> /10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner