

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-722** ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€203,00
Qté 6+
€162,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

45.71
Traitement: Laser V-Coat (1064nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/10
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.35 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.35
Rayon R₁ (mm): 23.80
Ouverture Utile CA (mm): 21.59
f/#: 1.97
Ouverture Numérique NA: 0.25
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective Bevel As Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner