

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-631** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€181,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€181,00
Qté 6+
€144,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
300.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

297.38
Traitement: Uncoated
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ10
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.39
Rayon R₁ (mm): 142.83
Ouverture Utile CA (mm): 21.59
f/#: 11.81
Ouverture Numérique NA: 0.04
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective Bevel As Needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner