

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 25,4 mm Dia, x 35,0 mm FL, Lentille PCX,NIR II Traitée**



Stock **#38-421** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€43,50**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €43,50                           |
| Qté 10+                          |
| €39,25                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.00 @ 587.6nm                                                                                                                                               |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>30.46                                                                                                             |
| <b>Traitement:</b><br>NIR II (750-1550nm)                                                                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤1.5% @ 750 - 800nm<br>R <sub>abs</sub> ≤1.0% @ 800 - 1550nm<br>R <sub>avg</sub> ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                                            |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                                                           |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                                         |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                                                                                                   |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                                                   |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                                                                               |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>6.90 ±0.10                                                                                                              |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.69                                                                                                                     |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>18.09                                                                                                                     |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>24.4                                                                                                                       |
| <b>f/#:</b><br>1.38                                                                                                                                           |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.36                                                                                                                        |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                             |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>750 - 1550                                                                                                           |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                                                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |