

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #11-424 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€520,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€520,00
Qté 11+
€468,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
35.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 33.46
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤3.0% @ 3 - 12µm
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Power (P-V) @ 10.6µm: λ10
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ20
Centering, ETD (µm): ≤12.7
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.70 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.03
Rayon R₁ (mm): 49.10
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 1.38
Ouverture Numérique NA: 0.36
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000
Coefficient d'Absorption Totale (cm1): <0.0005 @ 10.6µm
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner