

[Afficher tous les 170 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Lentille PCX Laser, dia. 25,4 mm x 35 mm FL, non traitée



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Stock **#38-624** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



**€181,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€181,00

Qté 6+

€144,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):  
35.00 @ 355nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 28.55                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                              |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980) |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                          |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>$\lambda$                  |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>$\lambda/10$        |
| <b>Tolérance Distance Focale (%)</b> :<br>$\pm 1$           |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                             |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>9.53 $\pm$ 0.10       |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.04                   |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>16.66                   |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>21.59                    |
| <b>f/#:</b><br>1.38                                         |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.36                      |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                           |
| <b>Biseau:</b><br>Protective Bevel As Needed                |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 2200         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |