


TECHSPEC® Fenêtre au Fluorure de Calcium, non traitée, 25,4 mm de dia.



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Windows

Stock #11-874 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€145,00

Qté 11+

€130,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%) : 90
Ouverture Utile CA (mm) : 22.86
Diamètre (mm) : 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm) : 3.00 ±0.1
Traitement : Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Densité (g/cm³) : 3.18
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 158.3
Parallélisme (arcmin) : <1
Rapport de Poisson : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V) : λ/2
Qualité de Surface : 40-20
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 219 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner