


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-622 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€182,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €182,00                          |
| Qté 6+                           |
| €159,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Espace téléchargement               |  |
| Diamètre (mm):<br>25.40 +0.00/-0.10 |  |
| Distance Focale EFL (mm):<br>200.23 |  |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>199.14                                                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (1900-2200nm)                                                                                                 |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.1% @ 1900 - 2200nm                                                            |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> IR Grade |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                                                      |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                    |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/8                                                                                              |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                              |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                                                                                                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>1.60 ±0.10                                                                                         |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>0.72                                                                                                |
| <b>Rayon R<sub>t</sub> (mm):</b><br>91.80                                                                                                |
| <b>f/#:</b><br>7.88                                                                                                                      |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.064                                                                                                  |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                        |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>1900 - 2200                                                                                     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |