

TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide, Traitée, 25,4 mm dia x 200 mm FL, 700 à 900 nm



Stock **#11-660** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€132,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€132,00

Qté 6+

€116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.23 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

199.14
Traitement: BBAR (700-900nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.2% @ 700 - 900nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.72
Rayon R₁ (mm): 91.80
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 7.88
Ouverture Numérique NA: 0.064
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 900
Angle d'Incidence (°): 0
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner