


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #11-624 

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€182,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€182,00

Qté 6+

€159,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):  
300.35 @ 587.6nm

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>299.25                                                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (1900-2200nm)                                                                                                 |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.15% @ 1900 - 2200nm                                                           |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> IR Grade |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                                                      |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                    |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/8                                                                                              |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                              |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                                                                                                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>1.60 ±0.10                                                                                         |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.01                                                                                                |
| <b>Rayon R<sub>t</sub> (mm):</b><br>137.70                                                                                               |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.86                                                                                                 |
| <b>f/#:</b><br>11.82                                                                                                                     |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.043                                                                                                  |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                        |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>1900 - 2200                                                                                     |
| <b>Angle d'Incidence (°):</b><br>0                                                                                                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |