

TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide IR, Non Traitée, 25,4 mm dia. x 350 mm FL



Stock **#11-703** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€138,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€138,00

Qté 6+
€121,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
350.41 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

349.31
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.1
Rayon R₁ (mm): 160.65
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 13.78
Ouverture Numérique NA: 0.037
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner