




Lentille Mince PCX Ultrarapide, Traitée, 25,4 mm dia. x 2000 mm FL, 950 à 1150 nm



Stock **#11-651** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€132,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€132,00

Qté 6+
€116,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
2,002.33 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 2001.23
Traitement: BBAR (950-1150nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.15% @ 950 - 1150nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.512
Rayon R_t (mm): 918.00
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 78.75
Ouverture Numérique NA: 0.007
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1030
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 950 - 1150
Angle d'Incidence (°): 0
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner