


TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide IR, Non Traitée, 25,4 mm dia. x 2000 mm FL



Stock **#11-710** ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)

1 **€138,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€138,00

Qté 6+
€123,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
2,002.33 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

2001.23
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.512
Rayon R₁ (mm): 918.00
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 78.75
Ouverture Numérique NA: 0.007
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner