

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



25.4mm Enhanced Aluminum Coated λ /10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-135

Stock #36-135 3-4 JOURS

1 €79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€79,00

Qté 6+

€71,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Planéité de Surface (P-V):
 λ /10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Surface Arrière: Fine Grind
Qualité de Surface: 20-10
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.20
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Ground
Parallélisme (arcmin): 2
Épaisseur (mm): 6.35
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme