

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



25.4mm Enhanced Protected Silver λ /10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-137

Stock #36-137 3-4 JOURS

-

1

+

€89,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€89,50
Qté 6+
€80,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Planéité de Surface (P-V):
 λ /10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Surface Arrière: Fine Grind
Qualité de Surface: 20-10
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.20
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Ground
Parallélisme (arcmin): 2
Épaisseur (mm): 6.35
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme