


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-623

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€182,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€182,00

Qté 6+

€159,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
250.29 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 249.19
Traitement: BBAR (1900-2200nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.9
Rayon R₁ (mm): 114.75
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 9.85
Ouverture Numérique NA: 0.051
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2200
Angle d'Incidence (°): 0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner