

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-182 3-4 JOURS

-

1

+

€1.223,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€1.223,00

Qté 5+

€1.101,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):  
1064

Distance Focale FL (mm):  
254.00

Diamètre Max. (mm):  
122

Angle Balayé (°):

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| ±25.00                                                  |
| <b>Champ Balayé (mm):</b><br>157.0 x 157.0              |
| <b>Filetage:</b><br>M85 x 1.0                           |
| <b>Télécentricité (°):</b><br>Not Specified             |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥95                         |
| <b>Type:</b><br>F-Theta Lens                            |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>304.6               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>1064           |
| <b>Distance de Flange (mm):</b><br>360.6                |
| <b>Diamètre du foyer, 1/e<sup>2</sup> (µm):</b><br>25   |
| <b>Input Beam Diameter, 1/e<sup>2</sup> (mm):</b><br>20 |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>76.0                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |