

TECHSPEC® Lentille Mince PCX Ultrarapide IR, Non Traitée, 25,4 mm dia. x 300 mm FL



Stock **#11-702** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€138,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€138,00

Qté 6+

€121,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
300.35 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

299.25
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.01
Rayon R₁ (mm): 137.70
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 11.82
Ouverture Numérique NA: 0.043
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner