

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #36-233 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€88,00
Qté 6+
€70,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
150.00

Substrat:

N-BK7

f#:

CUSTOM
OPTIONS

5.90551181102362
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): 148.02
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.95
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 77.52
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme