



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25,4 mm H x 25,4 mm L x 50 mm FL, VIS-NIR



Stock **#36-222** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€88,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€88,00

Qté 6+
€70,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:

1.96850393700787
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 46.93
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.65
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.31
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme