

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #36-143 3-4 JOURS



1



€315,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€315,00

Qté 6+

€289,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
18.81 x 18.81

Traitement:
NIR II (750-1550nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Substrat: N-BK7
Retard: $\lambda/4$
Qualité de Surface: 20-10
Type: Fresnel Retarder
Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Largeur (mm): 25.40
Entrance and Exit Surface (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme