

TECHSPEC®

Miroir Ellipsoïdal Hors Axe 2X, Aluminium Protégé, 25,4 x 25,4 mm



Protected Aluminum Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Stock **#12-495** [CONTACT](#)



1



€285,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€285,00

Qté 6+

€256,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Grossisse-
ment:
2X

Substrat:
Aluminum 6061-T6

Qualité de Surface:

60-40
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Dimensions (mm): 25.40 x 25.40
Angle d'Offset (°): 72.89
Type: Off-Axis Ellipsoidal Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Y Offset (mm): 38.10
Distance Image (mm): 50.80
Distance Objet (mm): 25.40

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner