

TECHSPEC® 25,4 mm, VIS 0°, $\lambda/4$ Parallépipède Retardateur de Fresnel



Stock #36-141 3-4 JOURS

1 **€315,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€315,00
Qté 6+
€289,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
18.81 x 18.81

Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Substrat: ☐ N-BK7
Retard: $\lambda/4$
Qualité de Surface: 20-10
Type: Fresnel Retarder
Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Largeur (mm): 25.40
Entrance and Exit Surface (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme